

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dcm501z-body-bezprzewodowy-ekspres-do-kawy-300w-cxt-108v-12v-max-lxt-14-4v-lxt-18v-express-p-10816.html>



MAKITA DCM501Z BODY bezprzewodowy ekspres do kawy 300W CXT 10.8V - 12V Max LXT 14,4V LXT 18V (express)

Cena	567,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DCM501Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DCM501Z BODY bezprzewodowy ekspres do kawy 300W CXT 10.8V - 12V Max LXT 14,4V LXT 18V

Bezprzewodowy ekspres do kawy Makita DCM501 zasilany akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max lub akumulatorem LXT 14.4V lub akumulatorem LXT 18V. Ciągła moc 300W zaparza 160 ml kawy w około 5 minut. W komplecie jeden dedykowany kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 240ml z przykrywką. Akumulator 18V 6.0Ah pozwala na zaparzenie 640 ml kawy (5.3 filiżanki o pojemności 120ml). W tym zestawie sprzedawany jest w wersji BODY bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczony dla użytkowników którzy posiadają już ładowarkę i akumulatory z serii CXT 10.8V lub CXT 12V max lub LXT 14.4V lub LXT 18V.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bezprzewodowy ekspres do kawy zasilany akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max lub akumulatorem LXT 14.4V lub akumulatorem LXT 18V
- Zaparzanie jest łatwe dzięki wstępnie przygotowanej kawie
- Ciągła moc 300W zaparza 160 ml kawy w około 5 minut
- Akumulator 18V 6.0Ah pozwala na zaparzenie 640 ml kawy (5.3 filiżanki o pojemności 120ml), akumulator 14.4V 6.0Ah pozwala na zaparzenie 520 ml kawy (4.3 filiżanki o pojemności 120ml), a akumulator CXT 10.8V - 12V Max 4.0Ah pozwala na zaparzenie 260 ml kawy (2.1 filiżanki o pojemności 120ml)
- W komplecie jeden dedykowany kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 240ml z przykrywką
- Osłona zabezpieczająca złącze akumulatora
- Zbiornik na wodę ze skalą 120ml / 160ml / 200ml / 240ml

DANE TECHNICZNE

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max / LXT 14.4V / LXT 18V
- Napięcie: 10.8V / 12V max / 14.4V / 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc:
 - Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max: 190 W
 - Z akumulatorem LXT 14.4V: 270 W
 - Z akumulatorem LXT 18V: 300 W
- Objętość zbiornika na wodę: 240 ml
- Funkcja utrzymywania ciepła: Nie
- Typ zgodnych kapsułek: 60 mm
- Zalecana ilość wody:
 - Kawa mielona 6.5 g: 160 ml
 - Kapsułka typ 60 mm: 120 ml
- Czas zaparzania:
 - Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max: 5.5 min

- Z akumulatorem LXT 14.4V: 4.75 min
- Z akumulatorem LXT 18V: 4.0 min
- Ilość zaparzonej kawy na jednym naładowaniu akumulatora:
 - CXT 10.8V - 12V Max:
 - 1.5 Ah: 98 ml
 - 2.0 Ah: 130 ml
 - 4.0 Ah: 260 ml
 - LXT 14.4V:
 - 1.5 Ah: 130 ml
 - 2.0 Ah: 173 ml
 - 3.0 Ah: 260 ml
 - 4.0 Ah: 347 ml
 - 5.0 Ah: 433 ml
 - 6.0 Ah: 520 ml
 - LXT 18V:
 - 1.5 Ah: 160 ml
 - 2.0 Ah: 213 ml
 - 3.0 Ah: 320 ml
 - 4.0 Ah: 427 ml
 - 5.0 Ah: 533 ml
 - 6.0 Ah: 640 ml
- Wymiary bez akumulatora: 243 mm x 145 mm x 218 mm
- Masa bez akumulatora: 1.5 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Ekspres do kawy DCM501
 - Pojemnik na wodę
 - Tacka do kawy sypanej z filtrem
 - Tacka do kawy w kapsułkach
 - Miarka do kawy (6.5g)
 - Kubek z pokrywą
- Polska instrukcja obsługi

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B, z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B, z serii LXT 14.4V: BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B i z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013, z akumulatorami z serii G 14.4V (bez elektroniki): BL1411G, BL1413G, BL1415G, z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G, z akumulatorem BL1415 i z akumulatorem BL1815.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.5**

Wymiary [mm]: **243 x 145 x 218**

Widok 360

